

自費を増やすカンタン自費率アップ法お伝えします
補綴も義歯も**確**実に**増**えます

来月の保健義歯の9割を自費に 替える簡単な方法

誰にでも行いやすい自費率逆転の方法、口腔内スキャナーの現在など2つのポイントをzoom、LINEを用いて1時間ほどで先生の好きな時間（休み時間や診療後）にお伝えすることができます
お気軽にFAXから申し込み下さい



3Dで患者さんご自身の口腔内
を見ることができます

業界にどんな
スキャナーが
あるのか？

どのスキャナーが
最も高性能？

コスパの高い
商品は？

保険導入は？
いつ導入するのが
得なのか？

選ぶPOINT



沢山ある口腔内スキャナー どれを選べば良いか？がわかる

- ◆ スキャンスピード？
- ◆ 重要な精度と深度は？
- ◆ 7番遠心がスキャンできるか？
- ◆ アップデートや保証、保守コスト？

申し込みFax
093-435-0358

歯科医院名

TEL

口腔内スキャナー現在の状況

◆ 口腔内スキャナーの特徴

- ・適合精度がシリコン印象並みに良い
- ・画像がカラーできれい
- ・印象コスト、人件費が安くなる
- ・患者さん自身の口腔内の状態を患者さん自分の携帯で見れる
- ・術前、術後がわかりやすく解説できる
- ・模型の保存をデジタルのできることで、スペースを取られない
- ・どのメーカーのスキャナーでも矯正治療に応用できる方法がある
先生御自身が治療法を打ち込まなくてもAiが先生のお薦めを自動で文章化して提案してくれる

◆ 保険導入されてからするべきか？

- ・患者さんへの最新治療法のアピール効果、コスト削減
- ・保険導入直後は、スキャナーの品薄が長期間出る可能性
(チタン鋳造機が保険導入された時期2倍に値上がりして販売)
- ・インプラント治療において使用機会はデジタルで更に増え精度も上がる

◆ 性能を突き詰めたい場合プライムスキャンやトリオス4

- ・実際に多くの購入対象となるのはMEDIT (ストローマン) かオーラルスキャン (SHINING 3D)
コストパフォーマンスが高くアプリも充実、訪問診療や2代目購入などに検討対象となりえます

◆ 今後の使用症例

- ・インレー・クラウン・ブリッジなどの固定性補綴装置製作のための印象
- ・インプラントの術前シミュレーション・サージカルガイド・即時プロビジョナルレストレーション印象
- ・インプラントのカスタムアバットメント・上部構造製作のための印象
- ・義歯、コピーデンチャー製作のための印象
- ・矯正装置製作
- ・インレー・クラウン・ブリッジなどは歯冠修復処置のための印象が最も早く実用化される予想

※ 機種を選定詳細につきましてはホームページで更に紹介いたします

必見のお得な情報
ZOOMでの説明限定

QRコードで確認



少し時間が掛かります

Kdental CAD/CAM技工の紹介

弊社KdentalCAD機はスリーシェイプ最上位機種スキャナーを導入しました
精度が高くスキャンスピードも速い

kdentalの累計CAD技工本数
15000本突破 IOS対応可

CAD/CAM対応技工

クラウン、インレー、アンレー、前装、人工歯咬合面貼り付けタイプ
CAD/CAM冠 (各種ブロック)
ジルコニアFMZ、ジルコニア人工歯
ジルコニアインレー PMMA、チタン、コバルト、peek



CAM機は新たにドイツ製CORITEC imes—icore350iPRO+ 導入
国内最高品質で削合

imes-icore
Competence in CNC & DENTAL Solutions



IOS 対応クラウド

- ★ 3shape communicate
- ★ myitero
- ★ medit link
- ★ shining3d dental cloud

それ以外のIOSにつきましてはメールにて受付しております。kdentalcad@gmail.com
今からIOSはじめて先生はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先 080-4273-8414 オペレーター中嶋 093-435-3580

* IOSで必要なことは歯科医院と技工所の品質の信頼です
本当に技工物が口腔内スキャンデータ通りになっているか？という疑問です
これを解決する方法の詳細はZOOMセミナー、リアル説明を通じてお伝えします